

pH meter SevenDirect SD20 Stirrer Kit Mettler Toledo



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Umwelttechnologie](#) / [Probenvorbereitung](#) / [pH-, I_f, O₂-Messgeräte & Zubehör](#) / [pH meter SevenDirect SD20 Stirrer Kit Mettler Toledo](#)

Produktdaten

Auf den Punkt gebracht. Das pH-Messgerät SD20 mit universellem InLab Expert-Pro ISM pH- und Temperatursensor verfügt über eine automatische Sensorerkennung und einen AutoStir-Magnetrührer. Das Set beinhaltet einen effizienten Elektrodenarm sowie pH-Pufferbeutel für die Erstkalibrierung.

Zeitsparende und effiziente Verfahren

Der grosse Farb-Touchscreen ermöglicht direkte Messungen und eine unkomplizierte Dateneingabe. Der Benutzer wird Schritt für Schritt durch Anweisungen durch die Sensorkalibrierung geführt.

Rückverfolgbare Dokumentationen

Das Instrument speichert bei jeder Messung Daten wie Zeitstempel oder Proben- und Sensor-IDs und druckt bzw. exportiert Aufzeichnungen automatisch.

Rundum robust

Das geschlossene Steckbuchsenfach und die austauschbare Abdeckung schützen das Instrument vor Staub und austretenden Flüssigkeiten, auch wenn die Sensoren angebracht sind (beim Betrieb des Systems IP54).

Spezifikationen

- Parameter: pH / Redox
- Kanal: Einkanal
- Version Kit: Einsatzbereiter Kit
- Sensor: InLab® Expert Pro-ISM
- Auflösung pH-Messwert: 0,1 / 0,01 / 0,001
- pH-Messgenauigkeit (±): 0,002
- Auflösung mV-Messwert: 1 / 0,1
- mV-Genauigkeit (±): 0,1
- Temperaturbereich: -30 °C – 130 °C
- Auflösung des Temperaturmesswerts: 0,1 °C
- Temperaturgenauigkeit (±): ±0,1 °C zwischen 0 °C und 100 °C
- Anwenderfreundlichkeit: Touchscreen, Kalibrierunterstützung, Geführte Verifizierung, Unkomplizierte Verfahren, Mehrsprachiges Menü,
- Sicherheit und Konformität: GLP / Benutzerverwaltung
- Speichergrösse: 2000 Standardmessungen
- Datenübertragung: PC / Drucker / USB-Stick
- Flexibilität und Modularität: Rührer / Barcodeleser

- Schutzart: Wasser- und staubdicht (IP54)
- Inklusive Sensor: Allgemeiner Sensor
- Zubehör enthalten: Rührer
- Display-Typ: 7"-Farb-TFT
- Messgerätetyp: Einkanal-Tischgerät
- mV-Messbereich: -2000 bis 2000 mV
- Abmessungen: 195 x 205 x 65 mm
- Gewicht: 850 g
- Anschlüsse: BNC / RCA / Cinch / USB A / USB B / Mini-DIN für Rührer
- Kompatibel mit Intelligent Sensor Management (ISM): Ja
- Tragbares Messgerät: Nein
- Produktlinie: SevenDirect

Art.-Nr.	Typ	Preis
16.5131.40	pH-Meter SevenDirect™ SD20 Stirrer-Kit	CHF 2'125.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 12.05.2024 um 07:47 Uhr.