

Magnetrührer IKA Topolino



 Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Probenhandling](#) / [Rühren](#) / [Magnetrührer](#) / [Magnetrührer mit & ohne Heizung](#) / [Magnetrührer IKA Topolino](#)

Produktdaten

Besonders günstiger Kleinstmagnetrührer für Rührmengen bis zu 250 ml

- Langlebiger, bürstenloser Motor
- Stufenlos einstellbarer Drehzahlbereich
- Gute Magnetanbindung

topolino mobile zusätzlich:

- Mobiler Betrieb mit langer Betriebszeit (8 - 12 h)
- Kurze Ladedauer (2 - 3 h)
- Handelsübliche, austauschbare AA Akkus
- Betrieb wahlweise: a) netzunabhängig mit handelsüblichen Akkus / b) mit mitgeliefertem Netzteil (ohne Akkus) / c) kombinierter Netz-/Ladebetrieb (mit eingelegten Akkus)

Technische Daten:

- Rührmenge max. pro Rührstelle (H₂O): 0.25 l
- Drehzahlbereich: 300 - 1800 rpm
- Rührstäbchenlänge max.: 30 mm
- Aufstellfläche: WerkstoffKunststoff (PP)
- Aufstellfläche Abmessungen: Ø 80 mm
- Abmessungen (B x H x T): 95 x 37 x 115 mm
- Gewicht: 0.32 kg
- Schutzart nach DIN EN 60529: IP 21

Art.-Nr.	Typ	Preis
17.3368.00	topolino	CHF 166.90
17.3368.01	topolino mobil	CHF 383.00

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2024 um 22:27 Uhr.

www.huberlab.ch